



## L-F/.../107



kolory korpusu i maskownicy nóg




kolory boków



## 3 klasa klimatyczna

– zakres temperatur wewnątrz urządzenia:  $+1^{\circ}\text{C} \div +10^{\circ}\text{C}$   
(przy temp. otoczenia  $+25^{\circ}\text{C}$  i wilgotności wzgl. 60%),  
zakres temperatur otoczenia dla pracy urządzenia:  $+16^{\circ}\text{C} \div +32^{\circ}\text{C}$



## Wyposażenie standardowe:

- 3 klasa klimatyczna
- Agregat wewnętrzny
- Błat ze stali nierdzewnej „płótno” o szerokości 28 cm
- Boki dekorowane z tworzywa HIPS wypełnione ekologiczną pianką poliuretanową w kolorze ze wzornika RAPA
- Chłodzenie grawitacyjne (statyczne)
- Daszek wewnętrzny ze stali nierdzewnej wyposażony w miękkie odbojniki (bumpon)
- Daszek zewnętrzny, szklany
- Dno przechowalnika ze stali nierdzewnej
- Drzwi przechowalnika w kolorze korpusu z uszczelką magnetyczną
- Dzielone dno ekspozycji ze stali nierdzewnej (wyciągane segmenty)
- Elektroniczny regulator temperatury z wyświetlaczem od strony obsługi, zakres nastawy:  $-3^{\circ}\text{C} \div +13^{\circ}\text{C}$
- Elektroniczny termometr od strony klienta
- Korpus malowany na wybrany kolor ze wzornika RAPA
- Korpus spawany
- Maskownica nóg w kolorze korpusu
- Niechłodzona przestrzeń magazynowa pod przechowalnikiem, obok agregatu (nie dotyczy ład o długości 80 cm)
- Nogi regulowane
- Odbojniki srebrnoszare z miękkiego PVC (2 szt.)
- Odpyły skroplin do pojemnika
- Podświetlenie korpusu energooszczędnymi, kolorowymi diodami LED
- Przechowalnik bezprogowy ze stali nierdzewnej
- Szyba czołowa prosta, pionowa
- Światłówka LED do oświetlenia ekspozycji (mięsa lub nabiałowa)
- Wszystkie szyby hartowane
- Zastony nocne

## Parametry:

## Wartości:

długość	80; 123; 138; 153; 180; 202 cm
głębokość	107 cm
wysokość	122 cm
długość ekspozycji	71; 114; 129; 144; 171; 193 cm
głębokość ekspozycji	65,5 cm
wysokość ekspozycji	20 cm
zasilanie	230 V / 50 Hz
czynnik chłodniczy (HFC)	R-507
sprężarka	Cubigel
moc znamionowa	280 ÷ 530 W
odszerbianie	automatyczne



\* po zarejestrowaniu urządzenia na stronie [www.rapa.pl](http://www.rapa.pl)