


L-F/NW/107; Moduł L-F/NW/107



kolory korpusu i maskownicy nóg






kolory boków



3 klasa klimatyczna

– zakres temperatur wewnątrz urządzenia: $+1^{\circ}\text{C} \div +10^{\circ}\text{C}$
(przy temp. otoczenia $+25^{\circ}\text{C}$ i wilgotności wzgl. 60%),
zakres temperatur otoczenia dla pracy urządzenia: $+16^{\circ}\text{C} \div +32^{\circ}\text{C}$



Wypożenie standardowe:

1. 3 klasa klimatyczna
2. Agregat wewnętrzny
3. Błat ze stali nierdzewnej „płótno” o szerokości 30 cm
4. Boki dekorowane z tworzywa HIPS wypełnione ekologiczną pianką poliuretanową w kolorze ze wzornika RAPA (nie dotyczy modułu chłodniczego)
5. Chłodzenie grawitacyjne (statyczne)
6. Daszek wewnętrzny ze stali nierdzewnej wyposażony w miękkie odbojniki (bumpo)
7. Daszek zewnętrzny, szklany
8. Dno przechowalnika ze stali nierdzewnej
9. Drzwi przechowalnika w kolorze korpusu z uszczelką magnetyczną
10. Dzielone dno ekspozycji ze stali nierdzewnej (wyciągane segmenty)
11. Elektroniczny regulator temperatury z wyświetlaczem od strony obsługi, zakres nastawy: $-3^{\circ}\text{C} \div +13^{\circ}\text{C}$
12. Elektroniczny termometr od strony klienta
13. Korpus malowany naabrany kolor ze wzornika RAPA
14. Korpus spawany
15. Maskownica nóg w kolorze korpusu
16. Niechłodzona przestrzeń magazynowa pod przechowalnikiem, obok agregatu
17. Nogi regulowane
18. Odbojniki srebrnoszare z miękkiego PVC (2 szt.)
19. Odpływ skroplin do pojemnika
20. Podświetlenie korpusu energooszczędnymi, kolorowymi diodami LED
21. Przechowalnik bezprogowy ze stali nierdzewnej
22. Szyba czołowa prosta, pionowa
23. Światłówka LED do oświetlenia ekspozycji (mięsa lub nabiałowa)
24. Wszystkie szyby hartowane
25. Zastony nocne

Parametry:

Wartości:

gabaryt lady	139 x 139 cm
gabaryt modułu	135 x 135 cm
głębokość	107 cm
wysokość	122 cm
głębokość ekspozycji	49,5 cm
wysokość ekspozycji	20 cm
zasilanie	230 V / 50 Hz
czynnik chłodniczy (HFC)	R-507
sprężarka	Cubigel
moc znamionowa	310 W
odszeranianie	automatyczne



* po zarejestrowaniu urządzenia na stronie www.rapa.pl